

**OPIS:**

Dwuwarstwowa folia z nanotechnologią do aplikacji na wewnętrznej stronie przednich szyb pojazdów. Produkt charakteryzuje się wyższym współczynnikiem odbicia ciepła niż konwencjonalne folie okienne. ORACAL® WS 70 jest szczególnie polecana do szyb przednich ze względu na niski efekt olśnienia.

**DANE TECHNICZNE:**

Grubość <sup>1</sup> (bez podkładu i warstwy kleju)	0,038mm
Klej	poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny
Podkład	poliester jednostronnie powlekany silikonem
Okres składowania <sup>2</sup>	2 lata
Temperatura aplikacji	powyżej +10°C
Proponowana metoda aplikacji	na mokro
Maksymalna żywotność <sup>3</sup>	7 lat

<sup>1</sup>Średnio <sup>2</sup>Przechowywanie pionowe w oryginalnym opakowaniu (z bocznymi uchwytami) w temperaturze 20°C i wilgotności ok 50%

<sup>3</sup> Dotyczy aplikacji wewnętrznej

**DANE TECHNICZNE:**

	ORACAL® WS70
<b>Przepuszczalność światła widzialnego</b>	75,2%
<b>Odbicie światła widzialnego (wewnątrz)</b>	8,0%
<b>Transmisja energii słonecznej</b>	35,7%
<b>Odbicie energii słonecznej</b>	14,0%
<b>Absorbacja energii słonecznej</b>	50,0%
<b>Redukcja IR</b>	86,7%
<b>Redukcja UV</b>	99%
<b>TSER*</b>	51,2%
<b>Redukcja oślepienia</b>	91,9%

\*całkowite odbicie energii słonecznej (Total Solar Energy Rejected)

**UWAGI**

Powyższe informacje opierają się wyłącznie na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one uzgodnionych właściwości ani gwarancji jakichkolwiek konkretnych cech czy właściwości produktu, ani też gwarancji trwałości folii ORAFOL®.

Podczas aplikacji (naklejania i usuwania), pielęgnacji oraz użytkowania folii ORAFOL® należy zapoznać się z naszymi najnowszymi wytycznymi dotyczącymi obróbki oraz zasadami pielęgnacji i użytkowania. Nasze doświadczenie pokazuje, że maksymalna trwałość użytkowa nie może zostać osiągnięta, jeśli zalecenia nie są przestrzegane. W przypadku naruszenia wytycznych dotyczących obróbki oraz zasad pielęgnacji i użytkowania wszelka gwarancja i odpowiedzialność zostają unieważnione.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z doświadczonym warsztatem, sprzedawcą lub naszym działem obsługi klienta: [graphic.innovations@orafol.de](mailto:graphic.innovations@orafol.de).

Identyfikowalność partii zgodnie z normą ISO 9001 jest możliwa na podstawie numeru rolki.

**WAŻNE**

Wszystkie produkty ORACAL® poddawane są skrupulatnym testom jakościowym na każdym etapie procesu produkcji i dostarczane są w standardowej jakości handlowej, bez wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORACAL® opierają się na badaniach uznawanych przez firmę za wiarygodne, nie stanowią jednak gwarancji.

Ponieważ produkty ORALITE® mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, a ich nowe zastosowania są nieustannie opracowywane, nabywcy powinni dokładnie sprawdzić przydatność produktu do planowanego zastosowania i ponoszą pełną odpowiedzialność za ryzyko z niego wynikające. Nabywca akceptuje wszelkie ryzyka związane z używaniem tych produktów. Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

ORACAL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ORAFOL Europe GmbH.